



MSZ EN ISO 9001:2001

Anyagvizsgáló, Műszaki Szakértői,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

7100. Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6.

Tel. / Fax: 06-74-417-897



□ □ Kizárólagos Képviselő és
MÁRKASZERVÍZ

E-mail: agmuszk@tolna.net

Mobil:06-20-9644-860

BALTOSPOT – GFD 165/2 vonalsugárzó röntgengép



BALTO - GFD 165/2 vonalsugárzó Standard kivitel,

- Metálkerámia csővel, teleszkópos célzóval, szűkítő blendével
- CF 2000 digitális vezérlőegység, 20m-es nagyfesztkábel, hordtáskával
- HAND-X GM-számlálóval ellátott távirányító , sugárzásjelző villogó.



Directional GFD165

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------|
| Peak high voltage | kV | 160 |
| Nominal tube current | mA | 3 to 5 |
| Duty cycle | % | Controlled |
| Penetration (Fe) | mm | 26 |
| Insulation | (gas) | SF6 |
| Generator diameter | mm | 160 |
| Weight with upper and lower rings | kg | 12 |

A készülék néhány fontosabb technikai jellemzői:

A GFD 165/2 vonalsugárzó : a legkorszerűbb fejlesztésű **röntgencső,**

50 - 160 KV feszültség, 1 – 5 mA , 55° sugárkilépés, 12 kg súlyú,
SF 6-os gázszigetelésű és lég-és gázhűtésű, Alumínium házban.

Igen könnyen pozicionálható, blendével és teleszkópos célzóval.

Újdonság a változtatható fókuszméret 0,2x0,2 – 1,5x1,5-ig !

Ügyvezető : Bánki Ede

Adószám : 20591281-2-17.

Cégbíróság : Szekszárd Megyei Bíróság,

Bankszámlaszám :

CIB Bank Rt. Szekszárd

10700237-02370206-51100005



MSZ EN ISO 9001:2001

Anyagvizsgáló, Műszaki Szakértői,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

7100. Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6.

Tel. / Fax: 06-74-417-897



□ □ Kizárólagos Képviselet és
MÁRKASZERVÍZ

E-mail: agmuszk@tolna.net

Mobil:06-20-9644-860

A CF 2000 irányító pult : 8 kg súlyú, könnyen szállítható és kezelhető. A ráhelyezett HAND-X távirányítót feltölti, az összes paramétereket oda-vissza konvertálja. A digitális vezérlésen a magyar menü is beállítható!

A HAND – X távirányító : **a világon egyedülálló védett szabadalom!**
Minden működtetési funkció a távirányítóval beállítható,
a menü és a kezelés nyelve magyar.
Ható távolsága 100 méter! Sugárzás hang és villogó fényjelzése.
Beépített Geiger Müller számláló védi a dolgozót az elkerülhető Sugárterheléstől ! Ameddig a dolgozó a távirányítóval a megengedhető sugárkorláton belül tartózkodik a készülék nem indítható el, illetve a felvétel idejét megszakítja és miután a sugárkorláton kívülre került a