

# Colenta INDX 43

## COLENTA Roncsolásmentes Ipari Röntgenfilm Hívóautomata



Minden általánosan használt ipari roll és vágott röntgenfilm előhívásához.

	Hívási Idő	Ciklusidő	Adagolási sebesség
INDX 43/3 MW: (max 43 cm)	32 sec-től 176 sec	2'26" min.-től 14'18" min.	77 cm/min-től 14 cm/min. (max)

INDX 43/5 MW: (max 43 cm)	30 sec-től 165 sec	2'08" min.-től 11'45" min.	115 cm/min.-től (minimum) 21 cm/min. (max)
------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

INDX-modellek 9 programozható feldolgozó funkcióval, közbenső öblítésű görgős rendszerrel, adagolást segítő előlappal, tömlő/cső kapcsolat (100 mm átmérő) a készülék nedves részeinek szellőztetésére és egy külső kimeneti ventilátorral, valamint 2 x 30 Literes újratölthető tartályokkal felszerelve.

### Általános leírás és kiegészítők:

- a tartálytartalom alacsony szintjének ellenőrzése
- bekapcsoláskor a tartály automata telítettség ellenőrzése
- folyamatban lévő munka ellenőrzése
- újratölthető tartályok
- külső kifúvós szellőztetőrendszerhez csatlakoztatható

### Opcionálisan kapható:


**Auto-NDT-Film adagoló** a Colenta INDX NDT Filmhívóhoz.  
(az INDX egységek filmadagoló tálcájával felcserélhető)



Mikroprocesszor által vezérelt kijelző

## MŰKÖDÉSI RENDSZER

HÍVÓ      FIXÍR      MOSÁS      SZÁRÍTÁS



Keresztváltó hengerek köztes öblítése

Típus 3MW




# Takarófedél a filmadagoló tálcához

### Opcionális kiegészítők:

# Görgős tálcá/Csepegtetőtálca a görgők könnyebb áthelyezéséhez

#Egységes szűrő a Hívóhoz (Standard)



Keresztváltó hengerek köztes öblítése

Típus 5MW



MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETE ÉS

MÁRKASZERVIZE

7100 Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6

Tel/Fax: 06 74-417-897

Mobil: 06 20/9644-860

www.agmuszk.fw.hu

agmuszk@tolna.net



ISO 9001: 2008

# Colenta